

HikaruSen

サウナ用シリコンチューブ



22 | 11




仕様	使用環境	90℃ : 0-9%
		60℃ : 10-20%
		50℃ : 21-100%

光源色	シングルカラー	RGB	サイズ
曲げ方向	トップ/サイド	トップ/サイド	
入力電圧	DC24V	DC24V	
入力電流/m	250mA	250mA	
消費電力/m	6w	6w	配光曲線
LED素子数/m	108個	56個	
LED素子数/ユニット	6個 (Red, Amber / 9)	7個 (Red, Amber / 9)	
ユニット/m	18 (Red, Amber / 18)	8 (Red, Amber / 18)	
カット単位	55.6mm (Red, Amber / 83.3)	125mm	
最小曲げ半径	300mm	300mm	
最大長	10,000mm	10,000mm	

シリコン曲げ方向

T : トップベンド




S : サイドベンド




ケーブル出し方向


トップ




サイド



ボトム















エンド






- ・入力コネクタのタイプは手配時に指定が必要です。(現場加工は不可です)
- ・コネクタの寸法差±0.5mm
- ・ケーブルにダメージが及ばないため、施工時はケーブルの根本に60mm以上のクリアランスを設けてください。

<https://i-spec.jp/>
 株式会社アイ・スペック
 東京都品川区西中延2-12-13
 T: 03-6721-9628 F: 03-6721-9894

光源情報

I型番	Finished Product						LED	
	CCT	CCT Tolerance	Color Tolerance	CRI	Lumen/m	Lumen/ft	Color Tolerance	CRI
HS-SS-F22B-T-22K	 2200K	2238±66K	<5SDCM	80	225lm	69lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-T-27K	 2700K	2725±85K	<5SDCM	80	280lm	85lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-T-30K	 3000K	3045±105K	<5SDCM	80	280lm	85lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-T-35K	 3500K	3465±245K	<5SDCM	80	290lm	88lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-T-40K	 4000K	3985±150K	<5SDCM	80	290lm	88lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-T-57K	 5700K	5669±305K	<5SDCM	80	290lm	88lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-S-22K	 2200K	2238±66K	<5SDCM	80	190lm	58lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-S-27K	 2700K	2725±85K	<5SDCM	80	235lm	72lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-S-30K	 3000K	3045±105K	<5SDCM	80	235lm	72lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-S-35K	 3500K	3465±245K	<5SDCM	80	240lm	73lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-S-40K	 4000K	3985±150K	<5SDCM	80	240lm	73lm	<2.3SDCM	82~87
HS-SS-F22B-S-57K	 5700K	5669±305K	<5SDCM	80	240lm	73lm	<2.3SDCM	82~87


I型番	Finished Product				LED
	Color	Wavelength	Lumen/m	Lumen/ft	Color Tolerance
HS-SS-F22B-T-R	 Red	618-624nm	190	58	<3nm
HS-SS-F22B-T-G	 Green	522-530nm	390	119	<3nm
HS-SS-F22B-T-B	 Blue	468-474nm	75m	23	<3nm
HS-SS-F22B-T-A	 Amber	588-594nm	190	58	<3nm
HS-SS-F22B-S-R	 Red	618-624nm	140	43	<3nm
HS-SS-F22B-S-G	 Green	522-530nm	300	91	<3nm
HS-SS-F22B-S-B	 Blue	468-474nm	55	17	<3nm
HS-SS-F22B-S-A	 Amber	588-594nm	140	43	<3nm

型番	Finished Product				LED
	Color	Wavelength	Lumen/m	Lumen/ft	Color Tolerance
HS-SS-F22A-T-RGB	Red	618-624nm	45	14	<3nm
	Green	522-530nm	120	37	<3nm
	Blue	468-474nm	20	6	<3nm
	 R+G+B	/	185	56	/
HS-SS-F22A-S-RGB	Red	618-624nm	42	13	<3nm
	Green	522-530nm	110	34	<3nm
	Blue	468-474nm	18	5	<3nm
	 R+G+B	/	170	52	/




取付金具

HS-SS-F22-A




アルミニウム

HS-SS-F22-FSA




アルミニウム

HS-SS-F22-HP




アルミニウム

HS-SS-F22-BSA




アルミニウム

HS-SS-F22-SA



アルミニウム

HS-S-F22-S



ステンレス

- ・取付金具の寸法差±0.2mm
- ・シリコンチューブを何度も取り外したり押し込んだりしないでください。
- ・シリコンチューブを設置する際は、一点を集中して押し込むなど、過度な荷重をかけないでください。

施工時の注意点

サウナ施設内では、スチームが出る場所から80cm以上離して施工してください。
 密閉された空間には施工しないでください。
 シリコンチューブの周囲には空気の対流が可能なスペースを確保してください。
 熱くなった金属パーツに触れると火傷する恐れがあります。

<https://i-spec.jp/>
 株式会社アイ・スペック
 東京都品川区西中延2-12-13
 T: 03-6721-9628 F: 03-6721-9894